

Garant
Handreibahle verstellbar, Ø DC: 55mm

Bestelldaten

Bestellnummer	160600 55
GTIN	4045197250988
Artikelklasse	110

Beschreibung
Ausführung:

Großer Verstellbereich. Feineinstellung nach Lehringen oder mit Bügelmessschraube. Messer mit konischem Anschnitt; die Schneiden sind hinterschleifen und rundgeschliffen.

Technische Beschreibung

Verstellbereich Ø	55 - 67 mm
Nenn-Ø D _c	55 mm
Schaft-Vierkant □	32 mm
Schneidenlänge L _c	125 mm
Gesamtlänge L	400 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu (kurzspanend)	geeignet
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet