



## Kegel-Reibahle 1:10, kleiner × großer Ø: 3X10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	161000 3X10
GTIN	4045197088802
Artikelklasse	120

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geradegenutete Handreibahle mit konisch ansteigenden Schneiden (1 mm auf 10 mm Länge).

#### Verwendung:

Zum Reiben konisch oder stufenweise vorgearbeiteter Bohrungen ohne Unterbrechung. Nicht für zylindrische Bohrungen.

### Technische Beschreibung

kleiner Ø D <sub>3</sub>	3 mm
großer Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Schaft-Vierkant □	6,3 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	70 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Kegelverhältnis	1:10
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		