

**Kegel-Reibahle 1:10, kleiner × großer Ø: 5X15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	161000 5X15
GTIN	4045197088819
Artikelklasse	120

Beschreibung**Ausführung:**

Geradegenutete Handreibahle mit konisch ansteigenden Schneiden (1 mm auf 10 mm Länge).

Verwendung:

Zum Reiben konisch oder stufenweise vorgearbeiteter Bohrungen ohne Unterbrechung. Nicht für zylindrische Bohrungen.

Technische Beschreibung

großer Ø D ₂	15 mm
kleiner Ø D ₃	5 mm
Schaft-Vierkant □	10 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Schneidenlänge L _c	100 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werknorm
Kegelverhältnis	1:10
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		