

Garant
NC-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-Ø DC: 1mm

Bestelldaten

Bestellnummer	162951 1
GTIN	4045197366009
Artikelklasse	110

Beschreibung
Ausführung:
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
Hinweis:

Für **Passung H7** siehe Nr. 162900 und 163000.

Für Reibahlen in 1/100 - Abmessungen siehe Nr. 162902.

Technische Beschreibung

Auskräglänge L_1	13 mm
Nenn-Ø D_c	1 mm
Schafttoleranz	h6
Vorschub f in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/U
Schaft-Ø D_s	1 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Schneidenlänge L_c	5 mm
Ø-Bereich	0,95 - 1,06 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Reibaufmaß im Ø Richtwert	0,05 - 0,1 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	Werksnorm

Innenkühlung	nein
Schaft	DIN 1835 A mit h6
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	geeignet	20 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	20 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	7 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	5 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	5 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	5 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	13 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		