



Druckluft-Geradschleifer, Typ: 48325



Bestelldaten

Bestellnummer	079443 48325
GTIN	616026483255
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Dynabrade – Druckluft-Geradschleifer.

Vielseitig einsetzbare, laufruhige Geradschleifer in robuster und ergonomischer Bauweise mit Softgriff. **Getriebeloser, kompakter** 300 Watt Geradschleifer mit einer Höchstdrehzahl von **25000 1/min**. Drehzahlüberwachung für konstante Drehzahl unter Last. Der vorgeschaltete Filter verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,41 kg
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Länge	202 mm
maximaler Luftbedarf	648 l/min
Arbeitsgeräusch	79 dB(A)
Spannzangen-Ø	6 mm

Abgabeleistung	298 W
Herstellerbezeichnung	48325
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange Typ 01497	079449 01497
----------------------	--------------