



Druckluft-Winkelschleifer mit BSP Anschlussgewinde, Typ: G2588-180



Bestelldaten

Bestellnummer	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Winkelschleifer, deren Arbeitsdrehzahl auch unter Last kaum abfällt. Der Sicherheitsstarter verhindert ungewolltes Einschalten. Winkelschleifer mit 1700 Watt Abgabeleistung, für den harten Einsatz und konstant hoher Abtragsleistung ausgelegt. Ergonomische Handhabung. **M14-Aufnahme**.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	G2588-180-M14
maximale Vibration nach EN	7,1 m/s ²
Arbeitsgeräusch	90 dB(A)
maximaler Scheiben-Ø	180 mm
Gewicht	2,4 kg
Abgabeleistung	1700 W

maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
maximaler Luftbedarf	2160 l/min
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	16 mm
Druckluft-Anschluss	1/2 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Winkelschleifer