

# Druckluft-Winkelschleifer für 125 mm Scheiben Ø, NPT Anschlussgewinde, 3/8 Durckluftanschluss, Typ: 52639



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	079327 52639
GTIN	616026526396
Artikelklasse	03R

## Beschreibung

#### Ausführung:

**Kompakter** und **leistungsstarker Winkelschleifer** mit Drehzahlüberwachung für konstante Drehzahl auch unter Last. **Ergonomische, schlanke Bauweise** für ausgewogenes Handling. Mit **360° verstellbarem Abluftauslass** und kälteisoliertem, drehbarem Handgriff. Beidseitig verwendbarer **Antivibrations-Stützgriff.** 

M14-Aufnahme mit Spindel-Lock.

#### Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

## **Technische Beschreibung**

maximaler Luftbedarf	1218 l/min
Herstellerbezeichnung	52639
Gewicht	2,5 kg
maximale Vibration nach EN	2,3 m/s <sup>2</sup>
minimaler Scheiben-Ø	125 mm

empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Arbeitsgeräusch	80 dB(A)
maximale Drehzahl	12000 min <sup>-1</sup>
Abgabeleistung	970 W
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Winkelschleifer