

Re-Bo**Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, Ø×Stärke: 50X0,6mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	175000 50X0,6
GTIN	4045197242686
Artikelklasse	17A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm Ø und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840.

DIN 1837 A feingezahnt mit Winkelzahn Form A. Gerade Zähne mit verhältnismäßig kleinen Zahntaschen.

Verwendung:

Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.

Hinweis:

Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	13 mm
Ø	50 mm
Stärke	0,6 mm

Zähnezahl Z	100
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 1837
Innenkühlung	nein
Produktart	Kreissägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	37 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	20 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	11 m/min	M
GG(G)	geeignet	27 m/min	K
CuZn	geeignet	400 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		