

Garant**Gripp-Aufsatzbacke pendelnd, für Typ: 125****Bestelldaten**

Bestellnummer	361129 125
GTIN	4045197809407
Artikelklasse	310

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Aufnahme der Grippeinsätze Nr. 361160 7 und 361238 – 361250. Dient zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105 – 361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Montageempfehlung auf **Spannmodul fix**.

Passende Gegenbacke Nr. 361128.

Technische Beschreibung

Backenhöhe h	40 mm
passend zu Farbcode	Xpent1-2
Backenbreite b	125 mm
Backenlänge l	78,5 mm
Länge l ₁	40 mm
Pendelwinkel	30 Grad

Produktart

Schraubstock-Backen