



## Bohrungsmesssystem ULTIMA, Messbereich: 50-100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428675 50-100
GTIN	2050002079977
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochpräzises Messsystem für Innen-Ø. Satz bestehend aus Innenmessgerät, verschiedenen Messköpfen, Einstellringen und Anzeigeeinheit D62S.

- **Gleichbleibende Messkraft für hervorragende Wiederholbarkeit.**
- **Selbstzentrierung der Messköpfe in der Bohrung.**
- **FASTFIT-System für schnelles Auswechseln der Messköpfe.**
- **Multitaster-Halter: Wenn Sie über Messtaster und Digitalanzeige schon verfügen (auch Fremdfabrikate) können diese in den meisten Fällen mit dem ULTIMA-System verwendet werden.**
- **Messgerät kompatibel mit Anzeigen D62S, D80S, D100S, D200S.**
- **Keramik-Messeinsätze ab 12 mm.**
- **Sacklochmessung in Standardausführung ab 12 mm.**
- **Zur Messung von unterschiedlichen Teilen an der gleichen Messstation ist der Anschluss von mehreren Messtastern an eine einzige Anzeigeeinheit möglich.**

#### Lieferumfang:

Handgriff mit integriertem Messtaster, Messköpfe, Einstellringe, Anzeigeeinheit, Netzteil, Bedienungsanleitung, Etui und Kalibrierzertifikate (UKAS).

#### Hinweis:

Messbereich Einzelmessköpfe wahlweise von 2 bis 310 mm (0,080 Zoll – 12,000 Zoll). Sondermesskopf-Typen bspw. für Messung von Gewinden, Einstichen, Verzahnungen, tiefe Bohrungen etc. auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

Ablesung	0,0001 mm
Ablesung	0,00001 Zoll
Messbereich	50 - 100 mm
Anzahl Messköpfe	5
Anzahl Einstellringe	3
Energieversorgung	Netzbetrieben
Messtechnik	digital
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube