

**Garant****Softcut® Fasenfräser mit Bohrung, für Wendschneidplatten AP., Winkel  $\gamma$ : 45Grad****Bestelldaten**

Bestellnummer	215540 45
GTIN	4045197809704
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuster Aufsteck-Fasenfräser. Mehrseitig umschlossene Wendeplattensitze zur Stabilisierung der Schneiden und Aufnahme der Vertikal- und Radialkräfte.

**Verwendung:**

Für große Fasenbreiten im Stahlbau. Hervorragend geeignet für Schrupp- und Semischruppanwendungen.

**Hinweis:**

Stufenfreie Oberflächen werden mit den Wendschneidplatten Nr. 215321– 215398 erzielt. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendschneidplatte	AP.T 1335..
größter $\varnothing D_1$	59 mm
erzielbare Fasenhöhe h	20,8 mm

Winkel $\gamma$	45 Grad
erzielbare Fasenbreite b	20,8 mm
erzielbare Fasenlänge l	29,5 mm
kleinster $\varnothing$ D	17 mm
Aufnahmebohrungs- $\varnothing$	22 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	52 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219826 (8IP; 2,2 Nm)
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	3
Serie	Softcut®
Zahnvorschub bei $h_{max}$	0,14 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	9
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219826
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP