



LED-EX Akku-Arbeitsleuchte, Typ: NOVA-EXR



Bestelldaten

Bestellnummer	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Explosionssgeschützte Arbeitsleuchte, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.
Extrem helle Ausleuchtung und sehr lange Lebensdauer.
Kräftige und robuste LED-EX Akku-Arbeitsleuchte.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel 5 m.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkukapazität	3,35 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben

Geräteigenschaft	Geeignet für EX-Bereich
Akkuspannung	21,6 V
Leuchtdauer Stufe 2	4 h
Lichtstrom Stufe 2	4000 lm
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht	3900 g
Leuchtmittel	LED-Modul
Farbtemperatur	6000 K
IP-Schutzart	IP 65
Leuchtmittel austauschbar	nein
CRI Wert	80
ATEX-Zone	Zone 21
ATEX-Zone	Zone 1
Gesamtbreite	261 mm
Leuchtdauer	2 h
Gesamthöhe	130 mm
Gesamtlänge	270 mm
Lichtstrom	2000 lm
Herstellerbezeichnung	NOVA EX R
Produktart	Arbeitsleuchte