

**Re-Bo****Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, Ø×Stärke: 200X1mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	175000 200X1
GTIN	4045197243409
Artikelklasse	17A

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm Ø und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840.

**DIN 1837 A feingezahnt** mit Winkelzahn Form A. Gerade Zähne mit verhältnismäßig kleinen Zahntaschen.

**Verwendung:**

Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.

**Hinweis:**

Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

**Technische Beschreibung**

Ø	200 mm
Bohrungs-Ø	32 mm
Stärke	1 mm

Zähnezahl Z	200
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 1837
Innenkühlung	nein
Produktart	Kreissägeblatt

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	37 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	20 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	11 m/min	M
GG(G)	geeignet	27 m/min	K
CuZn	geeignet	400 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		