

Garant
**eco-Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260296 25/11
GTIN	4045197810021
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SDJCR/L 2525M11

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 150 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269023 3

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	32 mm
Plattengröße	11 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 1
Unterlegplatte	269007 1

Schaftgröße	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2525M11
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube	269433
Unterlegplattenschraube	269205
Unterlegplatte	269070
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 3	269023 3
Unterlegplatte Typ 1	269007 1
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	269015 1