



Druckluft-Geradschleifer, Typ: ST100



Bestelldaten

Bestellnummer	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Artikelklasse	03P

Beschreibung

Ausführung:

ATA – Druckluft-Geradschleifer **mit 3 mm Spannzangen** für feine Fräs-, Schleif- und Gravierarbeiten. **Vorfilter integriert.** 40W Geradschleifer mit hohem Bedienkomfort und einer Höchstdrehzahl von 100000 1/min.

Verwendung:

Nur ölfreie Druckluft verwenden. Nicht ölen!

Technische Beschreibung

Spannzangen-Ø	3 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Herstellerbezeichnung	ST100
Arbeitsgeräusch	62 dB(A)
Länge	160 mm
Abgabeleistung	40 W
maximaler Luftbedarf	170 l/min
maximale Drehzahl	100000 min ⁻¹
Gewicht	0,24 kg
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP

Produktart

Geradschleifer