



## Druckluft-Geradschleifer, Typ: 51813



### Bestelldaten

Bestellnummer	079441 51813
GTIN	616026518131
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Dynabrade – Druckluft-Geradschleifer.

Vielseitig einsetzbare, laufruhige Geradschleifer in robuster und ergonomischer Bauweise mit Softgriff. Stiftschleifer mit einer Drehzahl von **100000 1/min.** Ausgestattet mit Hochgeschwindigkeits-Qualitätslager.

#### Verwendung:

**Nur ölfreie Druckluft verwenden. Nicht ölen!**

#### Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

### Technische Beschreibung

Gewicht	0,4 kg
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Länge	135 mm
maximale Drehzahl	100000 min <sup>-1</sup>
maximaler Luftbedarf	170 l/min
Arbeitsgeräusch	81 dB(A)
Abgabeleistung	75 W
Spannzangen-Ø	3 mm

Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Geradschleifer