



## Druckluft-Geradschleifer, Spannzangen-Ø 6 mm, Typ: G2412



### Bestelldaten

Bestellnummer	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Druckluft-Geradschleifer.** Robust und laufruhig. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten.

**Spannzangen-Ø 6 mm.** Kurze Ausführung, Höchstdrehzahl **20000 1/min.**

#### Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

#### Ersatzteil:

**Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):** Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

### Technische Beschreibung

Länge	180 mm
maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
maximaler Luftbedarf	618 l/min
Gewicht	0,5 kg
Abgabeleistung	350 W
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Arbeitsgeräusch	79 dB(A)

Herstellerbezeichnung	G2412-1
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Geradschleifer

---

## Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	079459 6
--	----------