



## Druckluft-Geradschleifer, Typ: 51701



### Bestelldaten

Bestellnummer	079441 51701
GTIN	616026517011
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### **Dynabrade – Druckluft-Geradschleifer.**

Vielseitig einsetzbare, laufruhige Geradschleifer in robuster und ergonomischer Bauweise mit Softgriff. Turbinengetriebener Kleinschleifer ohne Getriebe mit einer Höchstdrehzahl von **60000 1/min**. Keramisch gelagerter Druckluftantrieb mit **patentierter Drehzahlüberwachung** für konstante Drehzahl unter Last.

#### Verwendung:

**Nur ölfreie Druckluft verwenden. Nicht ölen!**

#### Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

### Technische Beschreibung

Arbeitsgeräusch	66 dB(A)
Länge	132 mm
maximaler Luftbedarf	228 l/min
maximale Drehzahl	60000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	0,4 kg
Abgabeleistung	75 W
Herstellerbezeichnung	51701
Spannzangen-Ø	3 mm

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Geradschleifer

---

## Zubehör

Spannzange Typ 51673	079449 51673
----------------------	--------------