

**Druckluft-Geradschleifer, Spannzangen-Ø 6 mm, Typ: G2422****Bestelldaten**

Bestellnummer	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Artikelklasse	03R

**Beschreibung****Ausführung:**

**Druckluft-Geradschleifer.** Robust und laufruhig. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten.

**Spannzangen-Ø 6 mm.** Lange Ausführung mit schlanker Spindel, ideal für Bohrungen, Höchstdrehzahl **20000 1/min.**

**Lieferumfang:**

Inklusive erforderliche Nippel.

**Ersatzteil:**

**Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):** Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
maximaler Luftbedarf	618 l/min
Gewicht	0,7 kg
Herstellerbezeichnung	G2422-1
Länge	277 mm
maximale Vibration nach EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Abgabeleistung	350 W

Arbeitsgeräusch	77 dB(A)
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Geradschleifer

---

## Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	079459 6
--------------------------------------------------	----------