



Druckluft-Geradschleifer, Typ: 60051



Bestelldaten

Bestellnummer	079441 60051
GTIN	616026600515
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Dynabrade – Druckluft-Geradschleifer.

Vielseitig einsetzbare, laufruhige Geradschleifer in robuster und ergonomischer Bauweise mit Softgriff. **Rotorbremse:** Der Motor steht nach dem Abschalten innerhalb einer Sekunde. Turbinengetriebener Kleinschleifer ohne Getriebe mit einer Höchstdrehzahl von **60000 1/min.** Keramisch gelagerter Druckluftantrieb mit **patentierter Drehzahlüberwachung** für konstante Drehzahl unter Last.

Verwendung:

Nur ölfreie Druckluft verwenden. Nicht ölen!

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Technische Beschreibung

Arbeitsgeräusch	78 dB(A)
Länge	135 mm
Abgabeleistung	75 W
Spannzangen-Ø	3 mm
Herstellerbezeichnung	60051
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximale Drehzahl	60000 min ⁻¹

maximaler Luftbedarf	228 l/min
Gewicht	0,45 kg
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Geradschleifer