

**Garant****Schneideisen 6g, M: M1****Bestelldaten**

Bestellnummer	140300 M1
GTIN	4045197083012
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt**. Toleranzfeld 6h.

**Technische Beschreibung**

Steigung	0,25 mm
Höhe	5 mm
Außen-Ø	16 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6h
Gewindegröße	M1
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		