



Präzisions-Zylinderschloss ohne Steckesatz, Gehäuse-Ø: 45mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085816 45
GTIN	2050000971969
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Zylinderschloss, Messinggehäuse vernickelt, Stahlbügel gehärtet, verchromt und doppelt verriegelt. Mit integriertem Steckesatz Nr. 950050 (nicht bei Nr. 085816) für individuelle Anpassung / Integration in Ihr bestehendes Schließsystem von DOM. Individuelle Bestückungsmöglichkeit mit Steckesatz Nr. 950050 entsprechend Ihren Anforderungen.

Hinweis:

Steckesätze für individuelle Bestückung siehe Nr. 950050 und Nr. 950072, **Gruppe 95**

Betriebseinrichtungskatalog Band 3.

Bügel-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Art der Schließung	Stiftzylinderschloss
Bügel gehärtet	ja
Lieferung ohne Steckesatz	ja
Schließnummern-Kreis	HO 001 - 200 oder Schließanlagen-Schließnummer
Werkstoff des Gehäuses	Messing vernickelt
Gehäuse-Ø	45 mm

Material Bügel	Stahl
passend für Steckesätze	ja
Bügel-Ø	6 mm
schließenanlagenfähig	ja
Bügel doppelt verriegelt	ja
Produktart	Vorhängeschloss

Zubehör

Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	960000 003
Schließenanlagen-Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Hierarchieebenen / maximale Anzahl der Schließungen 1/100	960022 1/100
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 002	960000 002
Schließenanlagen-Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Hierarchieebenen / maximale Anzahl der Schließungen 3/300	960022 3/300
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 004	960000 004
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 005	960000 005
Schließenanlagen-Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Hierarchieebenen / maximale Anzahl der Schließungen 1/300	960022 1/300
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 001	960000 001
Schließenanlagen-Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Hierarchieebenen / maximale Anzahl der Schließungen 3/2000	960022 3/2000