

Garant**Schneideisen 6g, M: M1,2****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 140300 M1,2 |
| GTIN | 4045197083029 |
| Artikelklasse | 11K |

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt**. Toleranzfeld 6h.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-----------|
| Steigung | 0,25 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Außen-Ø | 16 mm |
| Toleranzklasse | DIN 13 6h |
| Gewindegröße | M1,2 |
| Gewindeart | M |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Schneidstoff | HSS |

| | |
|-----------------|--------------|
| Norm | EN 22568 |
| Schneidrichtung | rechts |
| Produktart | Schneideisen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | | |
| Öl | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |