



## Druckluft-Geradschleifer G2424, Spannzangen-Ø 6 mm lang, Typ: S085



### Bestelldaten

Bestellnummer	079448 S085
GTIN	7322590019891
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Leistungsstarke** und **robuste Geradschleifer** mit hoher **Laufruhe**. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen **8500 und 25000 1/min.**

Mit langer, schlanker Spindel, ideal für Bohrungen, Länge 317 mm.

**Spannzangen-Ø 6mm.**

#### Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

#### Ersatzteil:

#### Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):

Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
Herstellerbezeichnung	G2424 S085

maximale Vibration nach EN	5,3 m/s <sup>2</sup>
Abgabeleistung	440 W
Gewicht	0,96 kg
maximaler Luftbedarf	252 l/min
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Geradschleifer

---

## Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	079459 6
--	----------