



## Druckluft-Geradschleifer, Typ: 52855



### Bestelldaten

Bestellnummer	079441 52855
GTIN	616026528550
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Dynabrade – Druckluft-Geradschleifer.

Vielseitig einsetzbare, laufruhige Geradschleifer in robuster und ergonomischer Bauweise mit Softgriff. Regulierbarer gerader Bleistiftschleifer. Robuster Luftmotor für geölte Druckluft geeignet, stufenlose Drehzahlverstellung von  $35000 \text{ min}^{-1}$  –  $60000 \text{ min}^{-1}$ . Integrierter An- / Aus-Schalter, Memory-Funktion.

#### Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

### Technische Beschreibung

Spannzangen-Ø	3 mm
maximale Drehzahl	$60000 \text{ min}^{-1}$
Gewicht	0,61 kg
maximale Vibration nach EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Abgabeleistung	75 W
Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Länge	114 mm

maximaler Luftbedarf	170 l/min
Herstellerbezeichnung	52855
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Geradschleifer