

HOLEX®
Schneideisen 6g, M: M12

Bestelldaten

Bestellnummer	140320 M12
GTIN	4045197083319
Artikelklasse	12K

Beschreibung
Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,75 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 14 mm

Technische Beschreibung

Höhe	14 mm
Steigung	1,75 mm
Außen-Ø	38 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	12
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts