

**HOLEX®****Schneideisen 6g, M: M16****Bestelldaten**

Bestellnummer	140320 M16
GTIN	4045197083333
Artikelklasse	12K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. **≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 2 mm

Außen-Ø: 45 mm

Höhe: 18 mm

**Technische Beschreibung**

Höhe	18 mm
Steigung	2 mm
Außen-Ø	45 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	16
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts