



## Schneideisen, M: M8



### Bestelldaten

Bestellnummer	140450 M8
GTIN	4045197595201
Artikelklasse	12K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert;** Spanwinkel ca. 15°.

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS E

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,25 mm

Außen-Ø: 25 mm

Höhe: 9 mm

### Technische Beschreibung

Höhe	9 mm
Steigung	1,25 mm

Außen-Ø	25 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	8
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts