

Garant
Schneideisen 6g, M: M9

Bestelldaten

Bestellnummer	140300 M9
GTIN	4045197083142
Artikelklasse	11K

Beschreibung
Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,25 mm

Außen-Ø: 25 mm

Höhe: 9 mm

Technische Beschreibung

Steigung	1,25 mm
Höhe	9 mm
Außen-Ø	25 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	M9

Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		