



Schneideisen 6g, M: M18



Bestelldaten

Bestellnummer	140320 M18
GTIN	4045197444608
Artikelklasse	12K

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. **≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 2,5 mm

Außen-Ø: 45 mm

Höhe: 18 mm

Technische Beschreibung

Steigung	2,5 mm
Höhe	18 mm
Außen-Ø	45 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	18
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts