

**Garant****Schneideisen 6g, M: M30****Bestelldaten**

Bestellnummer	140300 M30
GTIN	4045197083241
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  **M3** mit **beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Technische Beschreibung**

Höhe	25 mm
Steigung	3,5 mm
Außen-Ø	65 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	M30
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		