

Garant**Schneideisen Linksgewinde, M-LH: M5****Bestelldaten**

Bestellnummer	140620 M5
GTIN	4045197083647
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.

1 3/4 Gang Anschnitt. mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung.

Technische Beschreibung

Steigung	0,8 mm
Höhe	7 mm
Außen-Ø	20 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	M5
Gewindeart	M-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	EN 22568
Schneidrichtung	links
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		