

**HOLEX®****Schneideisen, M: M10****Bestelldaten**

Bestellnummer	140450 M10
GTIN	4045197595218
Artikelklasse	12K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. **≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert;** Spanwinkel ca. 15°.

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS E

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,5 mm

Außen-Ø: 30 mm

Höhe: 11 mm

**Technische Beschreibung**

Höhe	11 mm
Steigung	1,5 mm

Außen-Ø	30 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	10
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts