



Druckluft-Geradschleifer, Typ: 52862



Bestelldaten

Bestellnummer	079441 52862
GTIN	616026528628
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Dynabrade – Druckluft-Geradschleifer.

Vielseitig einsetzbare, laufruhige Geradschleifer in robuster und ergonomischer Bauweise mit Softgriff. Ausgewogen balancierter, langsam-laufender Kleinschleifer mit einer **einstellbaren Drehzahl bis 25000 1/min.**

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Technische Beschreibung

Länge	144 mm
Herstellerbezeichnung	52862
Abgabeleistung	298 W
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	2,6 m/s ²
Gewicht	0,48 kg
Arbeitsgeräusch	79 dB(A)
maximaler Luftbedarf	564 l/min
Spannzangen-Ø	3 mm

Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Geradschleifer