



Akku-Bohrschrauber 12V, Bürstenloser Motor, in L-Boxx, Typ: GSR1235HX



Bestelldaten

Bestellnummer	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschrauber

- **Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Top Leistungs-Gewichts-Verhältnis mit bis zu 20 Nm Drehmoment für kraftvolles Schrauben bei kleinem Gewicht und geringster Kopflänge 163 mm.

Lange Lebensdauer dank **bürstenlosem EC-Motor.**

Lieferumfang:

Inklusive 2x 12 V / 3,0 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät, L-BOXX, Gürtelclip, Bithalter, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	19 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Länge	126 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	3 Ah
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung	GSR 12V-35 HX
Höhe	160 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	0 - 10 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1750 min ⁻¹
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
typische Verwendung	Strong
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 Zoll
maximales Drehmoment hart	30 Nm
Gewicht	0,8 kg
maximale Vibration nach EN	< 1,9 m/s ²
maximales Drehmoment weich	15 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Bohrschrauber
USP1	12V
USP2	Bürstenloser Motor, in L-Boxx

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V

073855 B12

Akku-Ladegerät Typ GAL1240

073866 GAL1240