

HOLEX®**Schneideisen, M: M16****Bestelldaten**

Bestellnummer	140450 M16
GTIN	4045197595249
Artikelklasse	12K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert;** Spanwinkel ca. 15°.

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS E

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 2 mm

Außen-Ø: 45 mm

Höhe: 18 mm

Technische Beschreibung

Höhe	18 mm
Steigung	2 mm

Außen-Ø	45 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	16
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts