

Garant**Schneideisen 6g, M: M16****Bestelldaten**

Bestellnummer	140300 M16
GTIN	4045197083180
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Technische Beschreibung

Steigung	2 mm
Höhe	18 mm
Außen-Ø	45 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	M16
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		