

**HOLEX®****Schneideisen 6g, M: M27****Bestelldaten**

Bestellnummer	140320 M27
GTIN	4045197530226
Artikelklasse	12K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 3 mm

Außen-Ø: 65 mm

Höhe: 25 mm

**Technische Beschreibung**

Höhe	25 mm
Steigung	3 mm
Außen-Ø	65 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	27
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts