

HOLEX®
Schneideisen, M: M20

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 140450 M20 |
| GTIN | 4045197595256 |
| Artikelklasse | 12K |

Beschreibung
Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **2 Gang Anschnitt. Geläpft und nitriert;** Spanwinkel ca. 15°.

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS E

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 2,5 mm

Außen-Ø: 45 mm

Höhe: 18 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------|--------|
| Höhe | 18 mm |
| Steigung | 2,5 mm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Außen-Ø | 45 mm |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Gewindegröße | 20 |
| Gewindeart | M |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Schneidstoff | HSS E |
| Norm | EN 22568 |
| Schneidrichtung | rechts |