



Schneideisen, M: M24



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 140450 M24 |
| GTIN | 4045197595263 |
| Artikelklasse | 12K |

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert;** Spanwinkel ca. 15°.

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS E

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 3 mm

Außen-Ø: 55 mm

Höhe: 22 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------|-------|
| Höhe | 22 mm |
| Steigung | 3 mm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Außen-Ø | 55 mm |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Gewindegröße | 24 |
| Gewindeart | M |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Schneidstoff | HSS E |
| Norm | EN 22568 |
| Schneidrichtung | rechts |