

**Garant****Schneideisen, M: M2,3****Bestelldaten**

Bestellnummer	140400 M2,3
GTIN	4045197083449
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert;** Spanwinkel ca. 15°. mit altem DIN-Profil.

**Technische Beschreibung**

Steigung	0,4 mm
Höhe	5 mm
Außen-Ø	16 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	M2,3
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E

Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		