



## Schneideisen, M: M6



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 140450 M6     |
| GTIN          | 4045197595188 |
| Artikelklasse | 12K           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert;** Spanwinkel ca. 15°.

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS E

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1 mm

Außen-Ø: 20 mm

Höhe: 7 mm

### Technische Beschreibung

|          |      |
|----------|------|
| Höhe     | 7 mm |
| Steigung | 1 mm |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Außen-Ø         | 20 mm     |
| Toleranzklasse  | DIN 13 6g |
| Gewindegröße    | 6         |
| Gewindeart      | M         |
| Flankenwinkel   | 60 Grad   |
| Schneidstoff    | HSS E     |
| Norm            | EN 22568  |
| Schneidrichtung | rechts    |