

**Garant****Schneideisen Linksgewinde, M-LH: M3****Bestelldaten**

Bestellnummer	140620 M3
GTIN	4045197083623
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.

**1 3/4 Gang Anschnitt. mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung.

**Technische Beschreibung**

Steigung	0,5 mm
Höhe	5 mm
Außen-Ø	20 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	M3
Gewindeart	M-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	EN 22568
Schneidrichtung	links
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		