

Garant**Hand-Gewindebohrer einzeln Mittelschneider, unbeschichtet, M: M27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130170 M27
GTIN	4045197065896
Artikelklasse	11G

Beschreibung**Ausführung:**

Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 352

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 3 mm

Gesamtlänge L: 110 mm

Schaft-Ø D_s: 20 mm

Schaft-Vierkant □: 16 mm

Kernloch-Ø: 24 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	27 mm
Kernloch-Ø	24 mm
Gewindesteigung	3 mm
Norm	DIN 352
Schaft-Ø D _s	20 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Vierkant □	16 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H

Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	54 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M27
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

