

**HM-Sägeblatt, Typ: 165T24****Bestelldaten**

Bestellnummer	078212 165T24
GTIN	4002395369720
Artikelklasse	07A

**Beschreibung****Ausführung:**

PTFE Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz.. Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen.. Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte. Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte. Optimiert für Akku-Werkzeuge, extradünne Schnittbreite für lange Laufzeit per Akkuladung. Alle Holzarten: Weich-/Hartholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Melamin, MDF. Standard-Sägeblätter ohne Teflonbeschichtung und Vibrationsschlitze.

**Technische Beschreibung**

Blatt-Ø D	165 mm
Bohrungs-Ø	15,87 mm
Anzahl Zähne	24
Werkstoffeignung	Holz

Produktart

Kreissägeblatt