

**Garant****Keramik-Schleifkörper Dreieck, grob, Typ: 1010T****Bestelldaten**

Bestellnummer	501510 1010T
GTIN	4062406368760
Artikelklasse	58F

**Beschreibung****Ausführung:**

**Keramische Schleifkörper** (Korund-Schleifkorn in Keramik gebunden) sind die **meist verwendeten Gleitschleifkörper** und können **universell eingesetzt** werden. **Sehr hohe Dichte** und **Schleifwirkung**.

Hochleistungsausführung für **kurze Bearbeitungszeit**. Geringer Eigenabrieb, lange Standzeit.

**Verwendung:**

Zum **schnellen Entgraten, Verrunden** von Kanten und als **Vorstufe zum Polieren** von **Stahl, Edelstahl** und anderen **Stahllegierungen**. Auch für grobe Bearbeitung von Kunststoff und NE-Metallen geeignet, mit der Gefahr, dass die Schleifkörper schneller zusetzen und die Schleifwirkung reduziert wird.

Form **Dreieck** ist die **stabilste Ausführung** mit längster Standzeit. Ideal für die grobe **Kantenbearbeitung** von Werkstücken mit **einfacher Geometrie**.

**Technische Beschreibung**

Höhe	10 mm
Feinheitsgrad	grob

Länge	10 mm
Formbeschreibung	Dreieck
Serie	GMT
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	grob
Inhalt	25 kg
Produktart	Schleifkörper

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		