

Garant**Behandlungsmittel flüssig, 5 l Stahl, Edelstahl, Hochglanzpolitur, Typ: SHINY****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 501655 SHINY |
| GTIN | 4062406372897 |
| Artikelklasse | 58F |

Beschreibung**Ausführung:**

Compounds (flüssige oder pulverförmige Behandlungsmittel) werden beim Nassprozess in Gleitschleifmaschinen zugegeben. Sie **verstärken die Schleifleistung** und **reinigen Werkstücke** und **Schleifkörper**.

Mit **Korrosionsschutz** für alle Eisenmetalle.

Verwendung:

Compound nur in der vorgegebenen Dosierung zum Prozesswasser im Wassertank beimischen. Mit der Gleitschleifmaschine mitgelieferter Messbecher erleichtert die richtige Dosierung.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expresslieferung möglich.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| geeignet für | Stahl, Edelstahl - Hochglanzpolitur |
| pH-Wert | 7,6 % |
| Dosierung | 5 - 7 % |
| Serie | GMT |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Inhalt | 5 l |
| Produktnamensattribut | Hochglanzpolitur |
| Produktart | Behandlungsmittel |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| Hartmetall (HM) | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | bedingt geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |