

SONO  SWISS[®]

Ultraschall-Kraftreiniger T1, Füllmenge l/kg: 2,5



Bestelldaten

Bestellnummer	082930 2,5
GTIN	2050000969089
Artikelklasse	04E

Beschreibung

Ausführung:

Hochoverlebiges Reinigungskonzentrat auf wässriger Basis (Ausnahme: T3 pulverförmig); speziell entwickelt zur Verwendung in Ultraschallreinigungsbädern; biologisch abbaubar. Die hochoverlebigen **Konzentrate** verlängern die Lebensdauer der Geräte, haben eine lange Standzeit und sind biologisch abbaubar. Die Kraftreiniger sind speziell für Ultraschallbäder entwickelt (Schaumverhalten usw.) und sind deshalb für alle in der Reinigung üblichen Ultraschallbäder im Frequenzbereich von 25 bis 130 kHz besonders wirksam. In Verbindung mit der vom Ultraschall erzeugten Kavitationskraft lösen die Kraftreiniger die Verschmutzungen effektiv und trotzdem schonend von den Bauteilen. Andere Reinigungsmittel, die nicht speziell für Ultraschallbäder entwickelt wurden, enthalten unter Umständen Ionen, die Materialabtrag oder Korrosion fördern. Starke Korrosionsbildner, die die Haltbarkeit stark verkürzen, sind zum Beispiel Halogen-Ionen. Chloride und Fluoride in saurem Medium sind diesbezüglich am aggressivsten.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte (z. B. Nr. 082922; 082923; 082924; 082925).

Hinweis:

Weitere Spezialreiniger und andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar. 25 Liter Gebinde sind im Onlineshop verfügbar.

Nicht in allen Ländern lieferbar. **Lagerung** nur im geschlossenen Originalbehälter zwischen -5 °C und 30 °C.

Vor **Hitze und direkter Sonneneinstrahlung** schützen.

Keine Zusammenlagerung mit Säuren.

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend

Technische Beschreibung

Füllmenge Flüssigkeit	2,5 l
Mischungsverhältnis	3 – 8 %
Reinigungsmittel-Art	Stahl- und Edelmetall-Reiniger
Lagertemperatur	-5 - 30 °C
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05 ätzend
Einwirkzeit	3 - 5 min
Herstellerbezeichnung	T1
Produktart	Ultraschall-Kraftreiniger