

Garant**Einsteckplatte neutral, HU9310, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275027 3
GTIN	4062406378509
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Verwendung:**

Für Schneidenträger Nr. 274030 – 274090.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274030 – 274134.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,1 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stechbreite w	3 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU9310
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	380 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		