

**Garant**
**Schneidenträger Heavy-Duty-Plus für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich  
D1 / D2: 334/999mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	274079 334/999
GTIN	4062406378639
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.

**Verwendung:**

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274006.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2$  = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $t_{max}$	120 mm
minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$	334 mm
maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	999 mm
Einsatzart	rechts
Systemschlüssel	ja
Stechbreite $w$	8 mm
Produktart	Schneidenträger

